

**Tekinimo įrankių laikiklių rinkinys, kairiniai, Koto / plokštelių dydis: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265131 25
GTIN	4045197941848
Produktų klasė	29W

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	150 mm
Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Galvutės ilgis L ₁	21,5 mm
Galvutės ilgis L ₁	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Laikiklio ISO kodas	SCLCL 2525M12; SDJCL 2525M11; SSSCL 2525M12
Koto dydis	25 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Atsarginė dalis	269981 3
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairiniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Atsarginis gnybtinių laikiklių rinkinys Tipas 3	269981 3
Tekinimo plokštelių laikiklis Koto / plokštelių dydis 25/12 mm	260007 25/12
Tekinimo plokštelės laikiklis Koto / plokštelių dydis 25/11 mm	260309 25/11
Tekinimo plokštelės laikiklis Koto / plokštelių dydis 25/12 mm	260707 25/12