

Tekinimo įrankių laikiklių rinkinys, kairiniai, Koto / plokštelių dydis: 16mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 265131 16 |
| GTIN | 4045197941824 |
| Produktų klasė | 29W |

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|---|
| Bendras ilgis L | 100 mm |
| Koto dydis | 16 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204 |
| Darbinės dalies ilgis L ₄ | 20 mm |
| Laikiklio ISO kodas | SCLCL 1616H09; SDJCL 1616H11; SSSCL 1616H12 |
| Galvutės ilgis L ₁ | 17 mm |
| Galvutės ilgis L ₁ | 20 mm |
| Galvutės ilgis L ₁ | 27 mm |
| Atsarginė dalis | 269981 2 |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Paskirtis | kairiniai |

| | |
|----------------|---|
| Paskirtis | Apdaila |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas, išorinis |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte |

Priedai

| | |
|--|--------------|
| Atsarginis gnybtinių laikiklių rinkinys Tipas 2 | 269981 2 |
| Tekinimo plokštelės laikiklis Koto / plokštelių dydis 16/11 mm | 260309 16/11 |
| Tekinimo plokštelių laikiklis Koto / plokštelių dydis 16/09 mm | 260007 16/09 |