

**Tekinimo įrankių laikiklių rinkinys, kairiniai, Koto dydis: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	255131 25
GTIN	4045197941763
Produktų klasė	29W

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	150 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	32 mm
Koto dydis	25 mm
Laikiklio ISO kodas	PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; PSSNL 2525M12
Serija	QuickTurn
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	25 mm
Atsarginė dalis	259981 3
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairiniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis  
su keičiama plokšte**Priedai**

Atsarginis gnybtinių laikiklių rinkinys Tipas 3

259981 3

Tekinimo laikiklis su keičiama plokšte Koto / plokštelių  
dydis 25/15 mm

250611 25/15

Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte Koto /  
plokštelių dydis 25/16 mm

250019 25/16

Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte Koto /  
plokštelių dydis 25/12 mm

251113 25/12