



Tekinimo įrankių laikiklių rinkinys, dešininiai, Koto / plokštelių dydis: 12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	265130 12
GTIN	4045197941770
Produktų klasė	29W

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3.; DC.. 0702.; SC.. 09T3
Laikiklio ISO kodas	SCLCR 1212F09; SDJCR 1212F07; SSSCR 1212F09
Galvutės ilgis L ₁	13 mm
Galvutės ilgis L ₁	17 mm
Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	16 mm
Koto dydis	12 mm
Atsarginė dalis	269981 1
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininiai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Atsarginis gnybtinių laikiklių rinkinys Tipas 1	269981 1
Tekinimo plokštelės laikiklis Koto / plokštelių dydis 12/09 mm	260706 12/09
Tekinimo plokštelės laikiklis Koto / plokštelių dydis 12/07 mm	260308 12/07
Tekinimo plokštelių laikiklis Koto / plokštelių dydis 12/09 mm	260006 12/09