

Tekinimo įrankių laikiklių rinkinys, dešininiai, Koto / plokštelių dydis: 25mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265110 25
GTIN	4045197941930
Produktų klasė	29W

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	150 mm
Laikiklio ISO kodas	SCLCR 2525M12; SCSCR 2525M12
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204..
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Koto dydis	25 mm
Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Atsarginė dalis	269981 5
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininiai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Atsarginis gnybtinių laikiklių rinkinys Tipas 5

269981 5

Tekinimo plokštelių laikiklis Koto / plokštelių dydis 25/12 mm

260006 25/12

Tekinimo plokštelių laikiklis Koto / plokštelių dydžiai 25/12 mm

260000 25/12