

**Tekinimo įrankių laikiklių rinkinys, kairiniai, Koto / plokštelių dydis: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265111 25
GTIN	4045197941961
Produktų klasė	29W

Techninis aprašymas

Koto dydis	25 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Laikiklio ISO kodas	SCLCL 2525M12; SCSCCL 2525M12
Serija	QuickTurn
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204..
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Atsarginė dalis	269981 5
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairiniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte**Priedai**

Atsarginis gnybtinių laikiklių rinkinys Tipas 5

269981 5

Tekinimo plokštelių laikiklis Koto / plokštelių dydžiai 25/12
mm

260001 25/12

Tekinimo plokštelių laikiklis Koto / plokštelių dydis 25/12
mm

260007 25/12