

**Vežimėlis su aukštyn pakeliamu padėklu, Keliamoji galia: 500kg****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 919917 500 |
| GTIN | 4017976068336 |
| Produktų klasė | 96D |

Aprašymas**Modelis:**

Profiliuoto ir lakštinio plieno konstrukcija su tvirta stumiamąja rankena iš vamzdžio. Hidraulinė pompa su chromuotais stūmokliais. Pedalinis valdymas. Jautrus nuleidimo vožtuvo valdymas rankine svirtimi. 2 stabilūs ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi), poliuretano padangos.

Spalva:

Antracito pilkos spalvos RAL 7016, **dažyta miltelinu būdu.**

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------|---------------|
| Plotis | 520 mm |
| Ratuko Ø | 150 mm |
| Kėlimo ribos | 435 - 1000 mm |
| Svoris | 118 kg |
| Ilgis | 1275 mm |
| Lentynos ilgis | 1010 mm |
| Keliamoji galia | 500 kg |

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Lentynos plotis | 520 mm |
| Produkto rūšis | Pakeliamojo padėklo važiuoklė |