

Garant**SEMT 1305 AGSR, HB8630, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213588 INOX
GTIN	4045197941046
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Pastorinta plokštelė atlaiko didesnes apkrovas. Pati moderniausia danga saugo nuo susidėvėjimo.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5... 1 \times D$ / $a_{pmax} = 4mm$.

Techninis aprašymas

Tipas	INOX
Pastūma f_z per dantį	0,22 mm
Plokštelės storis E	5,56 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SEMT 1305 AGSR
Kietlydinys	HB8630
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	170 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	130 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	S
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		