

**Garant**
**Ekscentrinė įvorė, Ø D3: 40mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290393 40
GTIN	4045197997227
Produktų klasė	29K

**Aprašymas**
**Modelis:**

Maksimalios reguliavimo ribos  $\pm 0,5$  mm.

Viena skalės padala atitinka 0,03 mm.

**Paskirtis:**

Tiksliajam griovelių drožiklio laikiklių reguliavimui tekinimo staklėse be Y ašies.

**Tinka:**

Griovelių ir profilių drožiklio laikikliai Nr. 290330 – 290359.

**Techninis aprašymas**

L <sub>2</sub>	65 mm
Ø D <sub>2</sub>	55 mm
L <sub>1</sub>	80 mm
skirta Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Produkto rūšis	Ekscentrinė įvorė

