

Garant**Ekscentrinė įvorė, Ø D3: 50Lmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290393 50L
GTIN	4045197997258
Produktų klasė	29K

Aprašymas**Modelis:**

Maksimalios reguliavimo ribos $\pm 0,5$ mm.

Viena skalės padala atitinka 0,03 mm.

Paskirtis:

Tiksliajam griovelių drožiklio laikiklių reguliavimui tekinimo staklėse be Y ašies.

Tinka:

Griovelių ir profilių drožiklio laikikliai Nr. 290330 – 290359.

Techninis aprašymas

L ₂	100 mm
Ø D ₂	65 mm
L ₁	115 mm
skirta Ø D _s	32 mm
Produkto rūšis	Ekscentrinė įvorė

