

Garant**Ekscentrinė įvorė, Ø D3 H7: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290391 25
GTIN	4045197942159
Produktų klasė	29K

Aprašymas**Modelis:**

Maksimalios reguliavimo ribos $\pm 0,5$ mm.

Viena skalės padala atitinka 0,03 mm.

Paskirtis:

Tiksliam griovelių drožiklio laikiklių reguliavimui tekinimo staklėse be Y ašies.

Tinka:

Griovelių ir profilių drožiklio laikikliai Nr. 290330 – 290359.

Techninis aprašymas

Ø D ₂	40 mm
L ₁	50 mm
L ₂	40 mm
skirta Ø D _s	20 mm
Produkto rūšis	Ekscentrinė įvorė

