

**Garant****Ekscentrinė įvorė, Ø D3 H7: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290392 40
GTIN	4045197942197
Produktų klasė	29K

**Aprašymas****Modelis:**

Maksimalios reguliavimo ribos  $\pm 0,5$  mm.

Viena skalės padala atitinka 0,03 mm.

**Paskirtis:**

Tiksliam griovelių drožiklio laikiklių reguliavimui tekinimo staklėse be Y ašies.

**Tinka:**

Griovelių ir profilių drožiklio laikikliai Nr. 290330 – 290359.

**Techninis aprašymas**

L <sub>2</sub>	65 mm
L <sub>1</sub>	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	55 mm
skirta Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Produkto rūšis	Ekscentrinė įvorė

