

Garant**Plokštelė grioveliams, HB7010, įpjovos plotis w: 0,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273665 0,5
GTIN	4045197942203
Produktų klasė	21L

Aprašymas**Paskirtis:**

Su atpjovimo laikikliu 3 mm pločio plokštelei.

Pastaba:

Įpjovimo galvutes reikia atitinkamai apdirbti ir pritaikyti įpjovos pločiui.

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
fiksavimo žiedui pagal DIN471/472	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Įpjovos plotis w	0,5 mm
a_r	1,3 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	K
Įpjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7010
Grioveliai pagal standartą	DIN 472

Grioveliai pagal standartą	DIN 471
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	230 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	190 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	150 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	140 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	70 m/min	S
Ketus (G)	tinka	200 m/min	K
CuZn	tinka	250 m/min	N
Uni	tinka		
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		