



ECO rifliavimo ratuko laikiklis universalus, Koto dydis: 8 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290035 8
GTIN	4030741290657
Produktų klasė	29I

Aprašymas

Modelis:

Standartinis naudojimas.

Pastaba:

Reikia nustatyti smaigalio aukštį.

kai rifliavimo profilis: RBL 1×BR

kai rifliavimo $\varnothing d_1$: 15 mm

kai rifliavimo plotis b: 4 mm

kai rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$: 4 mm

Darbinės ribos: 3 - 20 mm

Kaištis: 299911 2

Techninis aprašymas

Kaištis	299911 2
Koto plotis	8 mm
Koto aukštis	8 mm
kai rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$	4 mm
Darbinės ribos	3 - 20 mm
kai rifliavimo plotis b	4 mm
kai rifliavimo $\varnothing d_1$	15 mm
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
kai rifliavimo profilis	RGE30° 1×GV30°

kai rifliavimo profilis	RGV30° 1×GE30°
kai rifliavimo profilis	RBR 1×BL
kai rifliavimo profilis	RAA 1×AA
kai rifliavimo profilis	RBL 1×BR
Produkto rūšis	Rifliavimo įrankiai