

**Nupjovimo plokštelė neutralus, HBX25, įpjovos plotis w: 3,1 mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273010 3,1 |
| GTIN | 4045197942326 |
| Produktų klasė | 22D |

Aprašymas**Paskirtis:**

Tinka naudoti tik kartu su nupjovimo peiliu Nr. 273000.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------|
| Pastūma f plienui < 900 N/mm ² | 0,1 mm/aps, |
| Ašmenys | HM |
| Įpjovos plotis w | 3,1 mm |
| Danga | TiN |
| Įpjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Kietlydinys | HBX25 |
| Keitimų / įpjovimo briaunų skaičius | 1 |
| Keičiamųjų plokštelių profilis | neutral. |
| Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 120 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 100 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 90 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 80 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 80 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 60 m/min | M |
| Ketus (G) | tinka | 80 m/min | K |
| nepertraukiamas | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |