

**Garant**

**Frezavimo galvūčių įspraustinė slopina vibracijas, cilindro formos su aušinimo kanalu, HSK-A 63 A = 200, Kakliuko Ø d1: 16mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	306712 16
GTIN	4045197942432
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus briaunuotas atraminis paviršius.

**Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.**

**Privalumai:**

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

**Tiekimo sudėtis:**

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

**Priedai pasirinktinai:**

Specialus raktas Nr. 309840, aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309880.

**Pastaba:**

Kitų dydžių reikia teirautis.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	200 mm
Ø D <sub>2</sub>	38 mm
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	17 mm
Virbo Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 200

Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 prie 8000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 μm
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopinantis
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas