

Garant

Frezavimo galvūčių įspraustinė slopina vibracijas, cilindro formos su aušinimo kanalu, HSK-A 63 A = 300, Kakliuko Ø d1: 27mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	306713 27
GTIN	4045197942487
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus briaunuotas atraminis paviršius.

Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

Privalumai:

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

Tiekimo sudėtis:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840, aušiklio vamzdelis Nr. 309880.

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 300 mm

Ø D₂: 58 mm

Užmaunamos frezos ilgis L₄: 21 mm

Techninis aprašymas

Užmaunamos frezos ilgis L ₄	21 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	300 mm
Virbo Ø d ₁	27 mm
Ø D ₂	58 mm

Užspaudimo $\varnothing D_1$	27 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 300
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 prie 8000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 μm
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopinantis
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas