

## Garant

**Frezavimo galvūčių įspraustinė slopina vibracijas, cilindro formos su aušinimo kanalu, HSK-A 63 A = 300, Kakliuko Ø d1: 22mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	306713 22
GTIN	4045197942470
Produktų klasė	31A

## Aprašymas

### Modelis:

- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus briaunuotas atraminis paviršius.

**Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.**

### Privalumai:

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

### Tiekimo sudėtis:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

### Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840, aušiklio vamzdelis Nr. 309880.

### Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.

## Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	300 mm
Virbo Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Ø D <sub>2</sub>	48 mm
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	19 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 300

Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 prie 8000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 μm
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopinantis
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas