

**Garant**

**Frezavimo galvūčių įspraustinė slopina vibracijas, cilindro formos su aušinimo kanalu, HSK-A 100 A = 300, Kakliuko Ø d1: 22mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	306715 22
GTIN	4045197942630
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- **Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.**
- **Su Balluff/RFID lusto anga.**
- **Platus briaunuotas atraminis paviršius.**

**Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.**

**Privalumai:**

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

**Tiekimo sudėtis:**

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

**Priedai pasirinktinai:**

Specialus raktas Nr. 309840, aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309880.

**Pastaba:**

Kitų dydžių reikia teirautis.

**Techninis aprašymas**

Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	19 mm
Ø D <sub>2</sub>	48 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	300 mm
Virbo Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Laikiklis	HSK-A 100 A = 300

Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 prie 8000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 μm
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopinantis
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas