

**Garant**

**Frezavimo galvūčių įspraustinė slopina vibracijas, cilindro formos su aušinimo kanalu, HSK-A 100 A = 200, Kakliuko Ø d1: 27mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 306714 27     |
| GTIN             | 4045197942616 |
| Produktų klasė   | 31A           |

**Aprašymas****Modelis:**

- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus briaunuotas atraminis paviršius.

**Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.**

**Privalumai:**

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

**Tiekimo sudėtis:**

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

**Priedai pasirinktinai:**

Specialus raktas Nr. 309840, aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309880.

**Pastaba:**

Kitų dydžių reikia teirautis.

**Techninis aprašymas**

|  |        |
|--|--------|
| Ø D <sub>2</sub>                       | 58 mm  |
| Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub> | 21 mm  |
| Virbo Ø d <sub>1</sub>                 | 27 mm  |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo        | 200 mm |
| Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>            | 27 mm  |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Laikiklis                                | HSK-A 100 A = 200                 |
| Norma                                    | DIN 6357                          |
| Laikiklio norma                          | DIN 69893                         |
| Laikiklio norma                          | DIN 69882-3                       |
| Laikiklio norma                          | ISO 12164-1                       |
| Forma                                    | A                                 |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 prie 8000 min <sup>-1</sup> |
| Radialinio mušimo tikslumas              | ≤ 6 μm                            |
| Pjovimo technika                         | HPC                               |
| Virpesiai                                | slopinantis                       |
| Produkto rūšis                           | Pjovimo galvų griebtuvas          |