



## Lazerinis atstumo matuoklis DISTO™, Tipas: X4SET



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	465550 X4SET
GTIN	2050001951458
Produktų klasė	47C

### Aprašymas

#### Modelis:

Smūgiams atsparus plastikinis korpusas su lengvai valdoma simbolių klaviatūra. Aukštos kokybės **Leica stiklo optika** ypač stabiliam ir temperatūros svyravimas atspariam **magnio korpuse**. Apšviestas ir besisukantis spalvotas ekranas optimaliam matomumui. Power Range Technologie™ matavimams **iki 150 m be taikinio**. 2 lazerių klasė išbandyta pagal ISO 16331-1. **Integruotas 360° posvyrio jutiklis** parodo objekto nuožulnumą, tiesiai ant jo uždedant korpusą, ir suteikia galimybę netiesiogiai išmatuoti aukštį. Multifunkcionalus antgalis matavimui iš kampų. Guminė tarpinė apsaugo nuo vandens ir dulkių. Užrakinama, plaunama klaviatūra. Tvirtas guminis apvalkalas priekyje saugo optiką ir prislopina smūgį kritimo metu. Su **skaitmeniniu tikslo ieškikliu (4 kartus didinančiu)** didelių atstumų matavimams arba darbui šviečiant saulei.

**Matavimas patalpose su P2P technologija.** Net ir iš sunkiai prieinamų vietų. Naudojant DISTO™ planavimo programėlę, matmenų brėžiniai gali būti eksportuojami kaip CAD failas.

#### Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Apsauginis dėklas ir kilpa rankai. Komplekte 2 baterijos Nr. 081561 dyd. LR6. Su stovo adapteriu DST360, stovu TRI120 ir lagaminu.

**Pastaba:**

Duomenų perdavimas per Bluetooth® Smart nemokama programėle išmaniesiems telefonams Leica „DISTO™ Plan“ (Android nuo versijos 4.3, Apple nuo iPhone 4s). Lengva daryti eskizus.

**Techninis aprašymas**

Srovės tiekimas	081561 LR6
Matavimo tikslumas	±1,0 mm
Stovo sriegis	1/4 UNC in
Ploto ir tūrio matavimai	taip
Baterijų kiekis	2
IP apsaugos klasė	IP 54
Veikimo nuotolis	150 m
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Sudėtis / atimtis	taip
Minimalūs / maksimalūs matavimai	taip
Paskutinių matavimų parodymas	taip
Posvyrio jutiklis	360 laipsniai
Aukštis	29 mm
Skaitmeninis ieškiklis su padidinimo funkcija	4 kartus
netiesioginis matavimas (Pitagoras)	taip
Svoris	184 g
Ilgis	132 mm
Sąsaja	Bluetooth sąsaja
universalus antgalis	taip
Plotis	56 mm
Maitinimas	Baterijos
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Lazerio klasė pagal IEC 825-1	2
Produkto rūšis	Atstumo matuoklis

---

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6

081561 LR6