

Garant
XOMT060310ZZSR, HB4020, Tipas: ST900

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212819 ST900
GTIN	4045197942555
Produktų klasė	21A

Aprašymas
Pastaba:

 Rekomenduojami režimai $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

 Programuojamasis spindulys, kai $a_{p \max}: 2 \text{ mm}$

 Pastūma f_z per dantį: 0,8 mm

Plokštelės storis S: 3.18 mm

Techninis aprašymas

Tipas	ST900
Pastūma f_z per dantį	0,8 mm
Kampo spindulys	1 mm
Plokštelės storis S	3.18 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XOMT060310ZZSR
Kietlydinys	HB4020
Ašmenys	HM

rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	1 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	1 mm
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\text{ maks}}$	2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	330 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	280 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	240 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		