

Garant**XOMT060310ZZSR, HB4130, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212836 INOX
GTIN	4045197942586
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**Rekomenduojami režimai $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ **Techninis aprašymas**

Tipas	INOX
Pastūma f_z per dantį	0,8 mm
Kampo spindulys	1 mm
Plokštelės storis S	3.18 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XOMT060310ZZSR
Kietlydinys	HB4130
Ašmenys	HM
rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p \max}$	0,9 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \max}$	1 mm

Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\max}$	2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	190 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	170 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		