

Garant**XDMT120516ZDSR, HB4130, Tipas: INOX**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212893 INOX
GTIN	4045197943200
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Pastaba:Rekomenduojami režimai $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	1,2 mm
Tipas	INOX
Kampo spindulys	1,6 mm
Plokštelės storis S	5.56 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XDMT120516ZDSR
Kietlydinys	HB4130
Ašmenys	HM
rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p \max}$	1,2 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \max}$	2 mm

Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\max}$	3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	190 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	170 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		