

**Garant****XDMT090416ZDSR, HB4130, Tipas: INOX**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	212879 INOX
GTIN	4045197943149
Produktų klasė	21A

## Aprašymas

**Pastaba:**Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ 

## Techninis aprašymas

Pastūma $f_z$ per dantį	1,1 mm
Tipas	INOX
Kampo spindulys	1,6 mm
Plokštelės storis S	4.76 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XDMT090416ZDSR
Kietlydinys	HB4130
Ašmenys	HM
rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p \max}$	1,1 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \max}$	1,5 mm

Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\max}$	3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	190 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	170 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		