


**Garant**
**XDMT120516ZDER, HB4430, Tipas: TI**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212895 TI
GTIN	4045197943217
Produktų klasė	21A

**Aprašymas**
**Pastaba:**

 Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ 

 Programuojamasis spindulys, kai  $a_{p \max}: 3 \text{ mm}$ 

 Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,8 mm

Plokštelės storis S: 5.56 mm

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ per dantį	0,8 mm
Tipas	Ti
Kampo spindulys	1,6 mm
Plokštelės storis S	5.56 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XDMT120516ZDER
Kietlydinys	HB4430
Ašmenys	HM

rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	0,9 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	2 mm
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	180 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	160 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		