

Garant
Laikiklis su aušinimo kanalais, PSC 63 A = 100, Užveržimo Ø D1: 6mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	308509 6
GTIN	4045197943972
Produktų klasė	31C

Aprašymas
Modelis:

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB.

Priedai pasirinktinai:

Aušinimo priemonės vamzdelis Nr. 309885, užmaunamas raktas Nr. 309893.

Pastaba:

Tinkamas pereinamąsias įvoves nuo PSC 63 į PSC 40 arba PSC 50 žr. Nr. 318892.

Tinkamas pereinamąsias įvoves iš SK 40 arba HSK 63 į PSC 40 arba PSC 50 galima užsakyti pagal paklausimą.

Tinkamas pereinamąsias įvoves iš SK 50 arba HSK 100 į PSC 63 arba PSC 80 galima užsakyti pagal paklausimą.

Tinkamus ilgintuvus rasite Nr. 318894, Nr. 318895 ir Nr. 318896.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Užspaudimo Ø D ₁	6 mm
Išorinis Ø D	25 mm
Laikiklis	PSC 63 A = 100

Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė