

Garant
**Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais, PSC 63 A = 120,
Užveržimo Ø D1: 12mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	308574 12
GTIN	4045197944061
Produktų klasė	31C

Aprašymas
Modelis:

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kantai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Su aušinimo kanalais ir uždaromais sriegiais.

Paskirtis:

Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302417. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450.

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309885, galvutės Nr. 309893, balansavimo varžtų rinkinys Nr. 309906 dyd. 180.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	32 mm
Užspaudimo Ø D ₁	12 mm
Aušinimo kanalo anga	uždaroma
Ø D ₂	24 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
Laikiklis	PSC 63 A = 120

Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas