

**Garant****Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais, PSC 63 A = 120,  
Užveržimo Ø D1: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308574 6
GTIN	4045197944030
Produktų klasė	31C

**Aprašymas****Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kantai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Su aušinimo kanalais ir uždaromais sriegiais.

**Paskirtis:**

Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui.

**Priedai pasirinktinai:**

Karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302417. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450.

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309885, galvutės Nr. 309893, balansavimo varžtų rinkinys Nr. 309906 dyd. 180.

**Techninis aprašymas**

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
Išorinis Ø D	27 mm
Aušinimo kanalo anga	uždaroma
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Laikiklis	PSC 63 A = 120

Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas