

Garant

Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma ADB, SK 40, trumpa, Virbo Ø d1: 13mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	300835 13
GTIN	4045197944276
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.

GARANT – tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).

Paskirtis:

- Su prizminiu pleištu frezoms su išilginiu grioveliu, pvz., DIN 841.
- Su tvirtinimo žiedu frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840.

Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

Techninis aprašymas

Užmaunamos frezos ilgis L ₄	23 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	13
Virbo Ø d ₁	13 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	55 mm

Atsarginis žiedas Nr. 309870	13
Išorinis Ø D	27 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₃ su tvirtinimo žiedu	18 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	13
Užspaudimo Ø D ₁	13 mm
Laikiklis	SK 40, trumpa
Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė