

HOLEX**ER įvorių laikiklis cilindrinis, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300683 20
GTIN	4045197944245
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

Cilindriniai laikikliai su Weldon kotu ir ER veržle.
Kiauroji kiaurymė vidiniam aušinimui.

Paskirtis:

Weldon arba įspraustinių prailginimui.

Priedai pasirinktinai:

Užveržimo raktai Nr. 309680 – 309740.
ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308878 – 309434, atsarginės ER veržlės Nr. 309580, 309650.

Pastaba:

Netinka karštojo užspaudimo operacijoms.

Techninis aprašymas

Koto Ø d	25 mm
Užspaudimo ribos	1 - 13 mm
skirta ER cangėms	20
Išorinis Ø D	34 mm
L ₂	19,5 mm
Koto ilgis L ₁	85,5 mm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm

Pjovimo technika	HSC
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė