

Garant**ER užspaudimo įvorė, cilindrinė, ER užspaudimo cangė: 16****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 319291 16 |
| GTIN | 4045197943590 |
| Produktų klasė | 31V |

Aprašymas**Modelis:****Ištekinimo įrankių laikiklių greitojo keitimo sistema.**

Per išorinį skersmenį pritvirtinti prie standartinio ištekinimo peilių laikiklio arba keičiamų plokštelių grąžtų laikiklio.

Paskirtis:

Vidiniam apdirbimui su ištekinimo laikikliais.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle ir išoriniu sriegiu.

Pastaba:

Paruošiamasis reguliavimas pvz., naudojant GARANT Nr. 354760 dyd. VG1 arba 355010 VGBASIC su pereinamąja įvorė Nr. 354773 (įvorė Nr. 313291 dyd. 25 su papildomu perėjimu Nr. 319426; 319428 dyd. 40/32).

Galimas ir tiesioginis ER cangių užspaudimas.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------|------------|
| Tinka | Nr. 319283 |
| Ø d ₁ | 25 mm |
| Užspaudimo Ø | 16 mm |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Sriegis M | M24×1 |
| Pagr. laikiklio Ø d ₂ | 32,5 mm |
| I ₂ su keitimo adapteriu | 40 mm |
| I ₂ mit cange ER | 18 mm |
| Produkto rūšis | Užspaudimo įvorė |