

Garant**ER užspaudimo įvorė, cilindrinė, ER užspaudimo cangė: 40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319291 40
GTIN	4045197943606
Produktų klasė	31V

Aprašymas**Modelis:****Ištekinimo įrankių laikiklių greitojo keitimo sistema.**

Per išorinį skersmenį pritvirtinti prie standartinio ištekinimo peilių laikiklio arba keičiamų plokštelių grąžtų laikiklio.

Paskirtis:

Vidiniam apdirbimui su ištekinimo laikikliais.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle ir išoriniu sriegiu.

Pastaba:

Paruošiamasis reguliavimas pvz., naudojant GARANT Nr. 354760 dyd. VG1 arba 355010 VGBASIC su pereinamąja įvorė Nr. 354773 (įvorė Nr. 313291 dyd. 25 su papildomu perėjimu Nr. 319426; 319428 dyd. 40/32).

Galimas ir tiesioginis ER cangių užspaudimas.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	40 mm
Ø d ₁	50 mm
Tinka	Nr. 319289

Pagr. laikiklio \varnothing d ₂	64 mm
Sriegis M	M50×1,5
I ₂ su keitimo adapteriu	60,5 mm
I ₂ mit cange ER	28 mm
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė