

Garant**Frezavimo ir tekinimo įrankio griebtuvas, HSK-T 63, ER užspaudimo cangė: 32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319294 32
GTIN	4045197943729
Produktų klasė	31V

Aprašymas**Modelis:****Ištekinimo įrankių laikiklių greitojo keitimo sistema.**

Greitojo keitimo adapteriai Nr. 319285; 319286; 319289 tvirtinami tiesiogiai prie laikiklių. Stabiliausias derinys su minimaliu nuolydžiu.

Paskirtis:

Vidiniam apdirbimui su ištekinimo laikikliais.

Standartas:

ISO 12164-3.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle ir išoriniu sriegiu.

Pastaba:

Paruošiamasis reguliavimas pvz., naudojant GARANT Nr. 354760 dyd. VG1 arba 355010 VGBASIC su pereinamąja įvore Nr. 354773 (įvori Nr. 313291 dyd. 25 su papildomu perėjimu Nr. 319426; 319428 dyd. 40/32).

Galimas ir tiesioginis ER cangių užspaudimas.

Techninis aprašymas

x su keitimo adapteriu	81 mm
------------------------	-------

I ₂ su keitimo adapteriu	107 mm
I ₂ mit cange ER	80 mm
x su cange ER	54 mm
Išorinis Ø d ₃	63 mm
Sriegis M	M40×1,5
Pagr. laikiklio Ø d ₂	48 mm
Laikiklis	HSK-T 63
Produkto rūšis	Greitojo keitimo adapteris