

Garant**Pjūklo adapteris, su sriegiu, Pjūklo Ø: 40/50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	179907 40/50
GTIN	4045197942067
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Nikelio danga geresnei apsaugai nuo nusidėvėjimo.

Paskirtis:

Kartu su diskinais pjūklais staklėms. Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui.

Pastaba:

Laikiklius pjūklo adapteriui su sriegiu žr. 3-iajame katalogo skyriuje. **Naujas produktas vietoje Nr. 179905.**

Techninis aprašymas

Užveržimo varžtų rinkinys	219985 (TX15;4,2 Nm)
L ₁	35 mm
Bendras ilgis L _{viso}	36,8 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Ø D ₂	24 mm
Tvirtinimo sriegis M	M12
Tvirtinimo kiaurymių skaičius	3
Tvirtinimo kiaurymės	17,5 mm
Koto tipas	su sriegiu
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Pjovimo disko laikiklis

Priedai

Tvirtinimo varžtų rinkinys 10 vnt.

219985