

**Garant**

**Įspraustinė su aušinimo kanalais, HSK-A 100 A = 160, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 8mm**


**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	304411 8
GTIN	4045197943804
Produktų klasė	31A

**Aprašymas**
**Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

**GARANT:** tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.

**Su uždengiamais aušinimo kanalais.**

**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB.

**Priedai pasirinktinai:**

Aušiklio vamzdelis Nr. 309880, vidinis raktas Nr. 309890.

**Pastaba:**

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos tiesiogiai iš gamintojo.

**Techninis aprašymas**

Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	8
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm
Išorinis Ø D	28 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Laikiklis	HSK-A 100 A = 160

Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69882-4
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Aušinimo kanalo anga	uždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

---

## Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 8 mm	309900 8
--	----------