


Garant
VHM kūginė freza forma D 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 12 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	208038 12
GTIN	4045197943774
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

 Kampo tolerancija $\pm 8'$.

Pastaba:

Kreipiančiųjų frezavimui įrankių ir mašinų gamyboje.

 Pilnam įpjovimui f_z su pastūma 50 %.

Vidinis aušinimas: ne

Dantų skaičius Z: 6

Dantų skaičius Z: 6

 Sužeminto koto $\varnothing D_1$: 5 mm

Bendras ilgis L: 55 mm

 Koto $\varnothing D_s$: 10 mm

 Pastūma f_z apdirbant plieną $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,04 mm

Techninis aprašymas

Sužeminto koto $\varnothing D_1$	5 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Bendras ilgis L	55 mm
Dantų skaičius Z	6
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Įpjovimo briaunos $\varnothing D_c$	12 mm
Forma	D

Danga	TiAIN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 1833
Tolerancija Nominalusis Ø	js16
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	60 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Kotinė freza