

Garant
ER įspraustinė, mini / plona Forma ADB, SK 40 A = 70, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 11

Užsakymo data

Užsakymo numeris	300649 11
GTIN	4045197944481
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

Užveržimo veržlė tiksliai subalansuota, **HSC**. ER11 su aušinimo kanalu. Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas).

• **Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui (Balluffchip).**

Paskirtis:

Įrankio su cilindrinio kotu tvirtinimui pagal DIN 6499.

Tiekimo sudėtis:

Su High-Speed ER-Mini veržle Nr. 309650.

Priedai pasirinktinai:

ER užspaudimo įvorės Nr. 308881–309434, ER užveržimo raktas Nr. 309740.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600–308806. AB užveržimo raktai Nr. 308820; 308830.

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	0,5 - 7 mm
Išorinis Ø D	16 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
skirta ER cangėms	11 mm
tinkamas užveržimo raktas Nr. 309740.	11
Darbinis ilgis I _N	44 mm

Užspaudimo $\varnothing D_1$	1-7 mm
Laikiklis	SK 40 A = 70
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 4 mm	308882 4
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 5 mm	308918 5
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 2,5 mm	308881 2,5
ER cangė sriegikliui Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 4 mm	309399 4
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 3 mm	308881 3
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 1 mm	308881 1
ER cangė sriegikliui Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 3,5 mm	309399 3,5
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 2 mm	308918 2
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 3 mm	308918 3
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 4 mm	308881 4
ER cangių 7 dalių rinkinys, 1-7 mm	309155
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 6 mm	308882 6
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 1,5 mm	308881 1,5
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 5,5 mm	308881 5,5
ER cangė sriegikliui Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 6 mm	309399 6
ER cangė sriegikliui Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 4,5 mm	309399 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 6 mm	308881 6
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 2 mm	308881 2

ER cangė sriegikliui Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309399 2,8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308882 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308918 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308881 5
ER cangė sriegikliui Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308882 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308918 1
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308918 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308918 7
ER cangių 13 dalių rinkinys, 1-7 mm	309010