

Garant

ER cangių įspraustinė Mini suploninta, HSK-A 63 A = 70, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16


Užsakymo data

Užsakymo numeris	305709 16
GTIN	4045197944511
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).
- Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
- Su aušinimo kanalu (= ER11).
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tiksliai subalansuota (G2,5 / 25000 min⁻¹) High-Speed ER-Mini veržle.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, ER užspaudimo įvorės Nr. 308881–309430, ER užveržimo raktas Mini Nr. 309740.

Pjovimo technika: HSC

Išorinis Ø D: 22 mm

Atsarginė ER mini veržlė Nr. 309650: 16

Techninis aprašymas

Atsarginė ER mini veržlė Nr. 309650	16
skirta ER cangėms	16 mm
Išorinis Ø D	22 mm
Darbinis ilgis l _N	33 mm

Laikiklis	HSK-A 63 A = 70
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė