

**Garant**
**ER cangių įspraustinė Mini suploninta, HSK-A 63 A = 70, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 11**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	305709 11
GTIN	4045197944504
Produktų klasė	31A

**Aprašymas**
**Modelis:**

- Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).
- Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
- Su aušinimo kanalu (= ER11).
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su tiksliai subalansuota (G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>) High-Speed ER-Mini veržle.

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, ER užspaudimo įvorės Nr. 308881–309430, ER užveržimo raktas Mini Nr. 309740.

Pjovimo technika: HSC

Išorinis Ø D: 16 mm

Atsarginė ER mini veržlė Nr. 309650: 11

**Techninis aprašymas**

skirta ER cangėms	11 mm
Atsarginė ER mini veržlė Nr. 309650	11
Išorinis Ø D	16 mm
Darbinis ilgis l <sub>N</sub>	34 mm

Laikiklis	HSK-A 63 A = 70
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė