

Garant
ER įspraustinė, mini / plona Forma ADB, SK 40 A = 70, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16

Užsakymo data

Užsakymo numeris	300649 16
GTIN	4045197944498
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

Užveržimo veržlė tiksliai subalansuota, **HSC**. ER11 su aušinimo kanalu. Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas).

· **Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui (Balluffchip).**

Paskirtis:

Įrankio su cilindrinio kotu tvirtinimui pagal DIN 6499.

Tiekimo sudėtis:

Su High-Speed ER-Mini veržle Nr. 309650.

Priedai pasirinktinai:

ER užspaudimo įvorės Nr. 308881–309434, ER užveržimo raktas Nr. 309740.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600–308806. AB užveržimo raktai Nr. 308820; 308830.

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 0,5 - 10 mm

Išorinis Ø D: 22 mm

tinkamas užveržimo raktas Nr. 309740.: 16

Techninis aprašymas

tinkamas užveržimo raktas Nr. 309740.	16
Užspaudimo ribos	0,5 - 10 mm
skirta ER cangėms	16 mm
Išorinis Ø D	22 mm

Darbinis ilgis l_N	45 mm
Laikiklis	SK 40 A = 70
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė