

Garant**ER įspraustinė Forma ADB, BT 50, trumpas, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302818 16
GTIN	4045197944825
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

- **Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo kokybė G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Tiksliai subalansuota tvirtinimo veržlė (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Optimalus atsparumas nusidėvėjimui arba sukimo momento perdavimui dėl užveržimo veržlės dangos.**

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal **DIN 6499, forma A ir B.**

Tiekimo sudėtis:

Kartu su ER užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680– 309745 arba Nr. 613300.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 arba 309610.

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 0,5 - 10 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 80 mm

Išorinis Ø D: 28 mm

Atsarginė ER užveržimo veržlė: 16

ER užveržimo raktas: 16

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	28 mm
ER užveržimo raktas	16
Atsarginė ER užveržimo veržlė	16
Užspaudimo ribos	0,5 - 10 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
skirta ER cangėms	16
Laikiklis	BT 50, trumpas
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 20000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 25 mm	613300 25
---	-----------