

Garant**Pjovimo galvų griebtuvas su aušinimo kanalu, forma ADB, BT 30, trumpas,
Kaiščio Ø d1: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303010 16
GTIN	4045197944863
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Kūginis kotas ir visi paviršiai, skirti frezos tvirtinimui, nušlifuoti.
Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas). Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min⁻¹. Forma ADB.

Su **4** aušinimo kanalais.

- **Cilindrinės formos.**
- **Su specialia anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.**
- **Padidintas tvirtinimo paviršius.**

Privalumai:

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 – 308802. Specialus raktas Nr. 309840.

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	16
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	16
Išorinis Ø D	38 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	35 mm
Virbo $\varnothing d_1$	16 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	16 mm
Laikiklis	BT 30, trumpas
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	ADB
Aušinimo kanalo anga	neuždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas