

**Garant****ER įspraustinė Forma ADB, BT 50, trumpas, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302818 32
GTIN	4045197944849
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

- **Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo kokybė G2,5/25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Tiksliai subalansuota tvirtinimo veržlė (G2,5/25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Optimalus atsparumas nusidėvėjimui arba sukimo momento perdavimui dėl užveržimo veržlės dangos.**

**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal **DIN 6499, forma A ir B.**

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su ER užveržimo veržle.

**Priedai pasirinktinai:**

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680– 309745 arba Nr. 613300.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

**Pastaba:**

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 arba 309610.

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 2 - 20 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 80 mm

Išorinis Ø D: 50 mm

Atsarginė ER užveržimo veržlė: 32

ER užveržimo raktas: 32

## Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	50 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Atsarginė ER užveržimo veržlė	32
Užspaudimo ribos	2 - 20 mm
ER užveržimo raktas	32
skirta ER cangėms	32
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	2-20 mm
Laikiklis	BT 50, trumpas
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 20000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė

## Priedai

ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 32	309680 32
--	-----------