

**Garant****ER įspraustinė Forma ADB, BT 40, trumpas, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302755 16
GTIN	4045197944788
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

- **Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo kokybė G2,5/25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Tiksliai subalansuota tvirtinimo veržlė (G2,5/25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Optimalus atsparumas nusidėvėjimui arba sukimo momento perdavimui dėl užveržimo veržlės dangos.**

**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal **DIN 6499, forma A ir B.**

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su ER užveržimo veržle.

**Priedai pasirinktinai:**

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680– 309745 arba Nr. 613300.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

**Pastaba:**

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 arba 309610.

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 0,5 - 10 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 70 mm

Išorinis Ø D: 28 mm

Atsarginė ER užveržimo veržlė: 16

ER užveržimo raktas: 16

## Techninis aprašymas

ER užveržimo raktas	16
Išorinis Ø D	28 mm
skirta ER cangėms	16
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Užspaudimo ribos	0,5 - 10 mm
Atsarginė ER užveržimo veržlė	16
Laikiklis	BT 40, trumpas
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įsraustinė

## Priedai

Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 25 mm	613300 25
---	-----------