

**Garant**
**Pjovimo galvų griebtuvas su aušinimo kanalu, forma ADB, BT 30, trumpas, Kaiščio Ø d1: 22mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303010 22
GTIN	4045197944870
Produktų klasė	31A

**Aprašymas**
**Modelis:**

Kūginis kotas ir visi paviršiai, skirti frezos tvirtinimui, nušlifuoti. Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas). Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. Forma ADB.

Su **4** aušinimo kanalais.

- **Cilindrinės formos.**
- **Su specialia anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.**
- **Padidintas tvirtinimo paviršius.**

**Privalumai:**

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 – 308802. Specialus raktas Nr. 309840.

**Pastaba:**

Kitų dydžių reikia teirautis.

**Techninis aprašymas**

Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	22
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	22
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	40 mm

Išorinis Ø D	48 mm
Virbo Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Laikiklis	BT 30, trumpas
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	ADB
Aušinimo kanalo anga	neuždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas