

Garant**Pjovimo galvų griebtuvas su aušinimo kanalu, forma ADB, BT 40, trumpas,
Kaiščio Ø d1: 16mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 303015 16 |
| GTIN | 4045197944894 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas**Modelis:**

Kūginis kotas ir visi paviršiai, skirti frezos tvirtinimui, nušlifuoti.

Visi kotas tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas). Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min⁻¹. Forma ADB.

Su 4 aušinimo kanalais.

- **Cilindrinės formos.**
- **Su specialia anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.**
- **Padidintas tvirtinimo paviršius.**

Privalumai:

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 – 308802. Specialus raktas Nr. 309840.

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------|-------|
| Išorinis Ø D | 38 mm |
| Virbo Ø d ₁ | 16 mm |

| | |
|--|------------------------------------|
| Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 16 |
| tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 16 |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 35 mm |
| Užspaudimo $\varnothing D_1$ | 16 mm |
| Laikiklis | BT 40, trumpas |
| Norma | DIN 6357 |
| Laikiklio norma | JIS B6339 |
| Laikiklio norma | ISO 7388-2 |
| Forma | ADB |
| Aušinimo kanalo anga | neuždaroma |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 μm |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |