

**Garant****Pjovimo galvų griebtuvas su aušinimo kanalu, forma ADB, BT 40, trumpas,  
Kaiščio Ø d1: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303015 40
GTIN	4045197944931
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

Kūginis kotas ir visi paviršiai, skirti frezos tvirtinimui, nušlifuoti.

Visi kotas tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas). Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. Forma ADB.

Su 4 aušinimo kanalais.

- **Cilindrinės formos.**
- **Su specialia anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.**
- **Padidintas tvirtinimo paviršius.**

**Privalumai:**

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 – 308802. Specialus raktas Nr. 309840.

**Pastaba:**

Kitų dydžių reikia teirautis.

**Techninis aprašymas**

Virbo Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Išorinis Ø D	89 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	40
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	40
Užspaudimo $\varnothing D_1$	40 mm
Laikiklis	BT 40, trumpas
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	ADB
Aušinimo kanalo anga	neuždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas