

Garant**Ištekinimo plokštelių laikiklis, plieninis, kairinis, Koto \varnothing / plokštelės dydis: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260725 25/12
GTIN	4045197945143
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	A25R SSKCR/L12
Bendras ilgis L	200 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Iškyšos ilgis L_1	75 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SC.. 1204..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 25
Užspaudimo ilgis L_2	24 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	17 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Koto $\varnothing D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX20

674248 TX20

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500