

**Garant****Ištekinimo plokštelių laikiklis, plieninis, dešinin., Koto Ø / plokštelės dydis: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260724 25/12
GTIN	4045197945129
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	SC.. 1204..
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	24 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	75 mm
Laikiklio ISO kodas	A25R SSKCR/L12
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	17 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 25
Bendras ilgis L	200 mm
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešinin.
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

---

**Priedai**Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX20

674248 TX20

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500